

Assortiment montagegereedschap, 59-delig zonder kist/koffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680305
GTIN	2050001017697
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in rollas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

GARANT Steeksleutelset 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6x7 - 30x34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr. 660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5

PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668100 maat 1; 2

KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705500 gr. 250

KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210

Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250

KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160

Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2

Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2

KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevselset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Halfronde tang, recht, gepolijst totale lengte 160 mm	713150 160
Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 2	668100 2
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Waterpomptang met rillenscharnier, gezwart Totale lengte 250 mm	704900 250
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 1	668100 1
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Borgveertang Type A2	719905 A2
Combinatietang, gepolijst totale lengte 180 mm	701500 180

Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250
Borgveertang Type J2	719805 J2
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Aantal schroevendraaiers 5	660910 5
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 8	626072 8
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5
Set universele vijlen 5-delig in roltasKap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Zijsnijtang, gepolijst totale lengte 160 mm	724900 160
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 12	611500 12
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2