

Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 36-delig zonder tas



Bestelgegevens

Bestelnummer	680455
GTIN	2050001017703
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat de belangrijke kwaliteitsgereedschappen voor de elektrotechnische installateur.

Inhoud:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

STABILA® lichtmetalen waterpas: 1 St. nr. 467030 maat 400

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220

Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 663100 maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665014 gr. 2,5

Passchroefsleutel, volgens EN 60900 volledig geïsoleerd tot 1000 V: 1 St. nr. 665800 van 2 – 63 A

Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 668600 gr. 1; 2

KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160

KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250

KNIPEX® halfronde tang, VDE-geïsoleerd met snijkant: 1 St. nr. 713300 maat 160

KNIPEX® zijsnijtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 725300 maat 160

KNIPEX® striptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 728750 maat 160

JOKARI® stripmes: 1 St. nr. 728010 maat 8 – 28

RENNSTEIG steenbeitel, plat: 1 St. nr. 742500 maat 250

RENNSTEIG steenbeitel, spits: 1 St. nr. 742600 maat 250

RENNSTEIG elektriciens-steenbeitel, plat: 1 St. nr. 743000 maat 250

GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 500

Vuisthamer met steel: 1 St. nr. 751010 gr. 1

Milwaukee® set HM-betonboren in kunststof box: 1 St. nr. 786081 gr. 5 (Ø 4 – 10 mm)

PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110

RUNPOTEC® trekveer van nylon: 1 St. nr. 814862 maat 10

Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300

Plamuurmes: 1 St. nr. 087650 maat 50

Rubberen gipsbeker: 1 St. nr. 087680 maat 125

Ronde kwast: 1 St. nr. 087005 maat 20

Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK

Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Lichtmetalen waterpas Lengte 400 mm	467030 400
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Striptang, verchroomdVDE-isolatie totale lengte 160 mm	728750 160
Steenbeitelspits totale lengte 250 mm	742600 250
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Elektriciensbeitel Totale lengte 250 mm	743000 250
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668600 1
Plamuurmes, houten handvat Breedte 50 mm	087650 50
Gipsbeker Maximale Ø 125 mm	087680 125
Waterpomptang Alligator®met VDE-grepen Totale lengte 250 mm	705740 250
Combinatietang, verchroomdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	701700 160

Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Zijsnijtang, verchroomdVDE-isolatie totale lengte 160 mm	725300 160
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663100 6,5
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm	663100 8
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Industriële ronde kwast Ø 20 mm	087005 20
Steenbeitelplat Totale lengte 250 mm	742500 250
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	713300 160
Stripmes met haaklemmet Voor kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668600 2
Set HM-betonboren Aantal boren 8	786080 8
Passchroefsleutel, omzetbaarvolledig geïsoleerd	665800
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm	665020 2,5
Nylon trekveer Bandlengte 10 m	814862 10
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2