



## Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 800Nm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 659975 800    |
| GTIN          | 4018754186785 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

**Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van  $\pm 5\%$ . Levering in metalen koffer.

#### Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

### Technische beschrijving

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Maximale ingangscapaciteit           | 229 Nm   |
| Tandwielvertraging                   | 4:1      |
| Aantal ondersteuning (reactieplaten) | 1        |
| Uitgangsvierkant                     | 3/4 inch |

|  |                  |
|--|------------------|
| Gewicht  | 2 kg             |
| Maximale uitgangscapaciteit                            | 800 Nm           |
| Overbelastingsbeveiliging                              | ja               |
| Teruglooprem   | nee              |
| Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering | 1:3,5            |
| Aandrijfvierkant                                       | 1/2 inch         |
| Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik               | 250 Nm           |
| Ø D  | 66 mm            |
| Lengte L   | 215 mm           |
| Hoogte H   | 85 mm            |
| Meettechniek   | Mechanisch       |
| Meetnauwkeurigheid                                     | 5 %              |
| Serie  | MULTIPOWER MP300 |
| Producttype  | Momentsleutel    |