



## Momentschroevendraaier, Type: TX20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659950 TX20
GTIN	4013288099143
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**.

Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Gr. 2 – 4 voor binnenzeskantbouten.

Gr.TX6 – TX20 voor schroeven met **Torx®-profiel**.

Gr. 6IP – 20IP voor schroeven met **Torx Plus®-profiel**. Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

#### Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Meslengte	65 mm
-----------	-------

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Ingesteld draaimoment	500 cNm
Ingesteld draaimoment	5 Nm
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppelend
Aansluitingsvorm	vast
Gewicht	220 g
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	160 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	300 TX pistool
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier