

Assortiment montagegereedschap, 107-delig met stalen gereedschapskist



Bestelgegevens

Bestelnummer	680350
GTIN	2050001016447
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

Steekpasser: 1 St. nr. 457600 maat 200

Kraspen, dubbelzijdig: 1 St. nr. 458400

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)

Draadborstel, 3-rijig: 1 St. nr. 575000 gr. 3

Metaalzaagbeugel met blad: 1 St. nr. 580700 maat 300

GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195

GARANT Steeksleutels 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6x7 – 30x34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

GARANT dubbele ringsleutel 6 – 22 mm: 1 st. nr. 615610 gr. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set sleutels voor binnenzeskantbouten in kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)

Haakse stiftsleutel voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 – TX25)

Dopsleutelassortiment 1/2 inch: 1 St. nr. 637718 maat 6 (16-delig)

GARANT set sleufschroevendraaiers: 1 st. nr. 660036 gr. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5

GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
 Combinatietang: 1 St. nr. 703000 maat 180
 Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
 Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
 Halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713200 maat 160
 Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
 Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
 Zijsnijtang: 1 St. nr. 725250 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG kruisbeitel: 1 St. nr. 740600 maat 150
RENNSTEIG drevselset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamers met driecomponenten-steel: Resp. 1 st. nr. 750450 maat 300; 500
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260
 Elektriciensschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
 Stalen gereedschapskist: 1 St. nr. 693455 maat 5/530
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Set universele vijlen 5-delig in roltasKap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5

Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Steekpasser Lengte L 200 mm	457600 200
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Aantal schroevendraaiers 5	660031 5
Sleutelvrijlenet, 6-deligin kunststof tas	518930
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep totale lengte 260 mm	766042 260
Borgveertang Type A2	719905 A2
Kraspen, gebogen	458400
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Mini-beugelzaagErgonomische handgreep	581195
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Beugel vr. metaalzaag - vorm Amet bimetalen blad 24 tanden	580700
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Kruisbeitel totale lengte 150 mm	740600 150
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 500 g	750450 500
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Set haakse stiftsleutels voor Torx®gefosateerd Aantal stiftsleutels 11	624870 11
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 300 g	750450 300
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	626072 9
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Stalen gereedschapskist 'Extra' Type 5/530	693455 5/530
Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Borgveertang Type J2	719805 J2
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5

Elektriciensschaar, vernikkeldmet draadsnijder totale lengte 130 mm	769005 130
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant16-delig Type 6	637718 6
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm	703000 180
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250
Halfronde tang, recht, blank totale lengte 160 mm	713200 160
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Zijsnijtang, blank totale lengte 160 mm	725250 160
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Assortiment montagegereedschap, 107-deligzonder kist/koffer	680355
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2