



Momentschroevendraaier, Type: 2,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	659950 2,5
GTIN	4013288096432
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**.

Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Gr. 2 – 4 voor binnenzeskantbouten.

Gr.TX6 – TX20 voor schroeven met **Torx®-profiel**.

Gr. 6IP – 20IP voor schroeven met **Torx Plus®-profiel**.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meslengte	65 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Ingesteld draaimoment	200 cNm

Ingesteld draaimoment	2 Nm
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Gewicht	124 g
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aansluitingsvorm	vast
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	175 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Fabrikantnummer	300 Hex
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier