

Gereedschapsassortiment voor monteurs, 94-delig met montagekoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680252
GTIN	2050001016478
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Met de belangrijkste kwaliteitsgereedschappen voor monteurs; samengesteld op basis van praktijkervaring.

Levering:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150

GARANT meetband: 1 St. nr. 462210 maat 2

DICK driekante vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 511200 maat 200

DICK halfronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 513200 maat 200

DICK ronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 514200 maat 200

Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)

Vijlborstel: 1 St. nr. 576000 maat 115×40

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

Steeksleutels 6 – 22 mm met houder: 1 st. nr. 610960 gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 8

Set haakse stiftsleutels voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 – TX25)

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)

Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630368 (29-delig)

Sleufschroevendraaier: 1 St. nr. 660711 maat 5 (3,5 - 8 mm)

Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668401 maat 1; 2

KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 160

Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250

KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160

Pincet, naald dunne punt: 1 St. nr. 727520 maat N

KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 gr. 160

PB Swiss Tools platte beitel: 1 St. nr. 741000 maat 150

RENNSTEIG pendrijverset met geleidingshuls: 1 St. nr. 747200 maat 6 (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools centerpons: 1 St. nr. 749200 maat 90

GARANT bankhamer met hickory-steel: Resp. 1 st. nr. 750110 maat 100; 300

Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260

PB Swiss Tools priem: 1 St. nr. 831600 maat 80

NOGA instrumentmakerschraper: 1 St. nr. 836400 gr. 120

Kunststof oliespuit: 1 St. nr. 083529 maat 80

Combischaar: 1 St. nr. 763100 maat 140

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Producttype

Gereedschapsassortiment

Accessoires

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat
Kruiskopmaat 1

668401 1

Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit Totale lengte
150 mm

741000 150

Halfronde vijl Lengte zonder arend 200 mm

513200 200

Sleutelvijlenset, 6-deligin kunststof tas

518930

Kleine kunststof oliespuit Inhoud 80 ml

083529 80

Combischaarrecht Totale lengte 140 mm

763100 140

Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep totale
lengte 260 mm

766042 260

Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal N

727520 N

Priem met kunststof handvat Steellengte 80 mm

831600 80

Precisieschraper met verwisselbaar mes Gereedschapsstaal

836400

Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd Aantal
stiftsleutels 11

624870 11

Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2 m

462210 2

Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	626072 9
Halfronde tang, recht, gepolijst totale lengte 160 mm	713150 160
Driekante vijl Lengte zonder arend 200 mm	511200 200
Mecaniciens-centerpons Totale lengte 90 mm	749200 90
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Pendrijverset in kunststof houder, standaardkwaliteit Aantal pendrijvers 6	747200 6
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 100 g	750110 100
Ronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	514200 200
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Set schroevendraaiers voor sleuf, met krachthandvat Aantal schroevendraaiers 5	660711 5
Montagekoffer, aan tweezijden uitklapbaar, met tussenwand	691450
Zijsnijtang, gepolijst totale lengte 160 mm	724900 160
Combinatietang, gepolijst totale lengte 160 mm	701500 160
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Steeksleutelset Aantal sleutels 8	610960 8
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant29-delig Type 6	630368 6
Gereedschapsassortiment voor monteurs, 94-deligzonder tas	680255