

Assortiment montagegereedschap, 107-delig met X-ABS-gereedschapskoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680352
GTIN	2050001016454
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

Steekpasser: 1 St. nr. 457600 maat 200

Kraspen, dubbelzijdig: 1 St. nr. 458400

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in rolltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)

Draadborstel, 3-rijig: 1 St. nr. 575000 gr. 3

Metaalzaagbeugel met blad: 1 St. nr. 580700 maat 300

GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195

GARANT Steeksleutels 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6x7 – 30x34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

GARANT dubbele ringsleutel 6 – 22 mm: 1 st. nr. 615610 gr. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set sleutels voor binnenzeskantbouten in kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)

Haakse stiftsleutel voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 – TX25)

Dopsleutelassortiment 1/2 inch: 1 St. nr. 637718 maat 6 (16-delig)

GARANT sleufschroevendraaierset: 1 st. nr. 660036 gr. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5
GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
 Combinatietang: 1 St. nr. 703000 maat 180
 Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
 Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
 Halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713200 maat 160
 Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
 Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
 Zijsnijtang: 1 St. nr. 725250 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG kruisbeitel: 1 St. nr. 740600 maat 150
RENNSTEIG drevvelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamers met driecomponenten-steel: Resp. 1 st. nr. 750450 maat 300; 500
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260
 Elektriciensschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
PARAT® X-ABS-gereedschapskoffer: 1 st. nr. 692671
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Borgveertang Type J2	719805 J2

Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Drevelset in kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 16-delig Type 6	637718 6
Mini-beugelzaag Ergonomische handgreep	581195
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Aantal schroevendraaiers 5	660031 5
Steekpasser Lengte L 200 mm	457600 200
Elektriciensschaar, vernikkeld met draadsnijder totale lengte 130 mm	769005 130
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5
Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep totale lengte 260 mm	766042 260
Set universele vijlen 5-delig in roltas Kap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
Kraspen, gebogen	458400
Sleutelvijlenset, 6-delig in kunststof tas	518930
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Beugel vr. metaalzaag - vorm A met bimetalen blad 24 tanden	580700
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5
Led-zaklamp met batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Halfronde tang, recht, blank totale lengte 160 mm	713200 160
Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd Aantal stiftsleutels 11	624870 11
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK

Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm	703000 180
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	626072 9
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664100 6,5
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250
Borgveertang Type A2	719905 A2
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 300 g	750450 300
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Zijsnijtang, blank totale lengte 160 mm	725250 160
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 500 g	750450 500
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Kruisbeitel totale lengte 150 mm	740600 150
X-ABS gereedschapskoffer, extra hoog, met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen enTSA-sloten Type 1	692671 1
Assortiment montagegereedschap, 107-deligzonder kist/koffer	680355
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2