

Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 82-delig met montagekoffer



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 680502 |
| GTIN | 2050001016515 |
| Artikelklasse | 66H |

Omschrijving

Toepassing:

Bevat de belangrijke kwaliteitsgereedschappen voor de elektrotechnische installateur.

Inhoud:

Spiraalborensset HSS, in cassette: 1 St. nr. 115000 maat 1 – 10

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

Slaglijnapparaat met kleurpoeder: resp. 1 st. nr. 467590 maat 1; nr. 467595 maat R

STABILA® lichtmetalen waterpas: 1 St. nr. 467030 maat 400

DICK blokvijl, kap 1 met handvat: 1 St. nr. 510100 maat 150

DICK halfronde vijl, kap 2 met handvat: 1 St. nr. 513200 maat 150

DICK ronde vijl, kap 2 met handvat: 1 St. nr. 514200 maat 150

Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220

Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630168 gr. 6 (17-delig)

Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 663100 maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 2,5

BENNING spanningzoeker 'Analog': 1 St. nr. 473105 gr. Analog

Bijbehorende hoes: 1 St. nr. 473336 gr. B

Passchroefsleutel, volgens EN 60900 volledig geïsoleerd tot 1000 V: 1 St. nr. 665800 van 2 – 63 A

Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 668600 gr. 1; 2

KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160

KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250
KNIPEX® halfronde tang met snijkant, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 713300 maat 160
KNIPEX® zijsnijtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 725300 maat 160
KNIPEX® striptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 728750 maat 160
JOKARI® stripmes: 1 St. nr. 728010 maat 8 – 28
RENNSTEIG steenbeitel, plat: 1 St. nr. 742500 maat 250
RENNSTEIG steenbeitel, spits: 1 St. nr. 742600 maat 250
RENNSTEIG elektriciens-steenbeitel, plat: 1 St. nr. 743000 maat 250
GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 500
 Vuisthamer met steel: 1 St. nr. 751055 gr. 1
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 St. nr. 766000 maat 260
 Telefoonschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
Milwaukee® hardmetalen steenboren in kunststof box: 1 St. nr. 786081 gr. 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Steekbeitels: 1 St. nr. 794800 maat 16
RUNPOTEC® trekveer van nylon: 1 St. nr. 814862 maat 10
 Ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
 Plamuurmes: 1 St. nr. 087650 maat 50
 Rubberen gipsbeker: 1 St. nr. 087680 maat 125
 Ronde kwast: 1 St. nr. 087005 maat 20
 Montagekoffer: 1 st. nr. 690200
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081557 LR3 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Gereedschapsassortiment |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm | 663100 8 |
| Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 17-delig Type 6 | 630168 6 |

| | |
|--|---------------|
| Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm | 831700 110 |
| Isolatieband Kleur BLACK | 083654 BLACK |
| HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3 | 575000 3 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm | 663100 6,5 |
| Steekbeitel met houten handvat Bladbreedte 16 mm | 794800 16 |
| Plamuurmes, houten handvat Breedte 50 mm | 087650 50 |
| Nylon trekveer Bandlengte 10 m | 814862 10 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Waterpomptang Alligator®met VDE-grepen Totale lengte 250 mm | 705740 250 |
| Ronde vijl Lengte zonder arend 150 mm | 514200 150 |
| Stripmes met haaklemmet Voor kabel-Ø 8-28 mm | 728010 8-28 |
| Kleurpoeder voor slaglijn250 g Type R | 467595 R |
| Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm | 665020 2,5 |
| Elektriciensschaar, vernikkeldmet draadsnijder totale lengte 130 mm | 769005 130 |
| Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2 | 668600 2 |
| Gipsbeker Maximale Ø 125 mm | 087680 125 |
| Lederen montagekoffer met tussenwand | 690200 |
| Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1 | 668600 1 |
| Halfronde vijl Lengte zonder arend 150 mm | 513200 150 |
| Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand | 581220 |
| Striptang, verchromdVDE-isolatie totale lengte 160 mm | 728750 160 |
| SpanningzoekerDUSPOL® Apparaattype ANALOG | 473105 ANALOG |
| Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 160 mm | 713300 160 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm | 663100 4 |

| | |
|--|---------------|
| Lichtmetalen waterpas Lengte 400 mm | 467030 400 |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm | 663100 3,5 |
| Spiraalborensset HSS nr. 114000 met cassette Type 1-10 | 115000 1-10 |
| Combinatietang, verchromdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm | 701700 160 |
| Steenbeitelplat Totale lengte 250 mm | 742500 250 |
| Passchroefsleutel, omzetbaarvolledig geïsoleerd | 665800 |
| Kabelmes, niet-inklapbaar | 844300 |
| Steenbeitelspits totale lengte 250 mm | 742600 250 |
| Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep Totale lengte 260 mm | 766000 260 |
| Slaglijnapparaat 30 m Intrekoverbrenging (x-voudig) 1 | 467590 1 |
| Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm | 510100 150 |
| Elektriciensbeitel Totale lengte 250 mm | 743000 250 |
| Industriële ronde kwast Ø 20 mm | 087005 20 |
| Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 500 g | 750110 500 |
| Zijsnijtang, verchromdVDE-isolatie totale lengte 160 mm | 725300 160 |
| Draagtas Duspol Type B | 473336 B |
| Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK | 081437 BLACK |
| SpanningzoekerDUSPOL® Apparaattype ANALOG | 473106 ANALOG |
| Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 82-deligzonder tas | 680505 |
| HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m | 466005 2 |