



Momentschroevendraaier, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	659950 3
GTIN	4013288096449
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**.

Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Gr. 2 – 4 voor binnenzeskantbouten.

Gr.TX6 – TX20 voor schroeven met **Torx®-profiel**.

Gr. 6IP – 20IP voor schroeven met **Torx Plus®-profiel**.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meslengte	65 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Ingesteld draaimoment	300 cNm

Ingesteld draaimoment	3 Nm
Feedback	ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	vast
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Totale lengte L	175 mm
Gewicht	124 g
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Fabrikantnummer	300 Hex
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier