

Assortiment montagegereedschap, 107-delig zonder kist/koffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680355
GTIN	2050001016799
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

Steekpasser: 1 St. nr. 457600 maat 200

Kraspen, dubbelzijdig: 1 St. nr. 458400

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)

Draadborstel, 3-rijig: 1 St. nr. 575000 gr. 3

Metaalzaagbeugel met blad: 1 St. nr. 580700 maat 300

GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195

GARANT Steeksleutels 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6x7 – 30x34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

GARANT dubbele ringsleutel 6 – 22 mm: 1 st. nr. 615610 gr. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set sleutels voor binnenzeskantbouten in kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)

Haakse stiftsleutel voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 – TX25)

Dopsleutelassortiment 1/2 inch: 1 St. nr. 637718 maat 6 (16-delig)

GARANT sleufschroevendraaierset: 1 st. nr. 660036 gr. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5

GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
 Combinatietang: 1 St. nr. 703000 maat 180
 Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
 Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
 Halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713200 maat 160
 Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
 Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
 Zijsnijtang: 1 St. nr. 725250 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG kruisbeitel: 1 St. nr. 740600 maat 150
RENNSTEIG drevselset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamers met driecomponenten-steel: Resp. 1 st. nr. 750450 maat 300; 500
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260
 Elektriciensschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Steekpasser Lengte L 200 mm	457600 200

Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Mini-beugelzaagErgonomische handgreep	581195
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 500 g	750450 500
Sleutelvijsenset, 6-deligin kunststof tas	518930
Borgveertang Type A2	719905 A2
Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Borgveertang Type J2	719805 J2
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant16-delig Type 6	637718 6
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	626072 9
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Beugel vr. metaalzaag - vorm Amet bimetalen blad 24 tanden	580700
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
Set universele vijlen 5-delig in roltasKap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
Kruisbeitel totale lengte 150 mm	740600 150
Set haakse stiftsleutels voor Torx®gefosateerd Aantal stiftsleutels 11	624870 11
	769005 130

Elektriciensschaar, vernikkeldmet draadsnijder totale lengte 130 mm

Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 300 g	750450 300
Halfronde tang, recht, blank totale lengte 160 mm	713200 160
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm	703000 180
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Aantal schroevendraaiers 5	660031 5
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Kraspen, gebogen	458400
Zijsnijtang, blank totale lengte 160 mm	725250 160
Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep totale lengte 260 mm	766042 260
Ringsleutelset, diep doorgezet Aantal sleutels 8	615500 8
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 12	611500 12
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2