

**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 300cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659945 300
GTIN	4045197514011
Artikelklasse	62E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Praktisch handvat voor het probleemloos overbrengen van de ingestelde draaimomenten. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal. Blokkering tegen onbedoeld verstellen aan het uiteinde van het handvat. Verwisselbare steel voor de opname van 1/4 inch-bits wordt meegeleverd.

**Functie:**

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

**Toepassing:**

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940 – 659946) kunnen ook in de Holey momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

maximaal draaimoment	300 cNm
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %

Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	60 - 300 cNm
Draaimomentbereik	0,6 - 3 Nm
Totale lengte L	153 mm
Gewicht	300 g
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aflezings omschakelbaar	cNm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

## Accessoires

Torque verwisselbare steel voor Phillips Kruiskopmaat 1	659940 1
---	----------

Torque verwisselbare steelPoqidriv Kruiskopmaat 1	659941 1
Torque verwisselbare steelvoor Phillips Kruiskopmaat 0	659940 0
Verwisselbare steel 1/4 inch	659947
Torque verwisselbare steelPoqidriv Kruiskopmaat 0	659941 0