

## Gereedschapsassortiment voor monteurs, 94-delig zonder tas



### Bestelgegevens

Bestelnummer	680255
GTIN	2050001016812
Artikelklasse	66H

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met de belangrijkste kwaliteitsgereedschappen voor monteurs; samengesteld op basis van praktijkervaring.

#### Levering:

**GARANT** schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150

**GARANT** meetband: 1 St. nr. 462210 maat 2

**DICK** driekante vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 511200 maat 200

**DICK** halfronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 513200 maat 200

**DICK** ronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 514200 maat 200

Sleutelvijen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)

Vijlborstel: 1 St. nr. 576000 maat 115×40

**PUK**® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

Steeksleutels 6 – 22 mm met houder: 1 st. nr. 610960 gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 8

Set haakse stiftsleutels voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 – TX25)

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)

Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630368 (29-delig)

Sleufschroevendraaier: 1 St. nr. 660711 maat 5 (3,5 - 8 mm)

Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668401 maat 1; 2

**KNIPEX**® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 160

Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250  
**KNIPEX**® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160  
 Pincet, naalddunne punt: 1 St. nr. 727520 maat N  
**KNIPEX**® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 gr. 160  
**PB Swiss Tools** platte beitel: 1 St. nr. 741000 maat 150  
**RENNSTEIG** pendrijverset met geleidingshuls: 1 St. nr. 747200 maat 6 (2 - 8 mm)  
**PB Swiss Tools** centerpons: 1 St. nr. 749200 maat 90  
**GARANT** bankhamer met hickory-steel: Resp. 1 st. nr. 750110 maat 100; 300  
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260  
**PB Swiss Tools** priem: 1 St. nr. 831600 maat 80  
**NOGA** instrumentmakerschraper: 1 St. nr. 836400 gr. 120  
 Kunststof oliespuit: 1 St. nr. 083529 maat 80  
 Combischaar: 1 St. nr. 763100 maat 140  
**Opmerking:**  
**Gereedschap separaat geleverd.**

## Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

## Accessoires

Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Halfronde tang, recht, gepolijst totale lengte 160 mm	713150 160
Combinatietang, gepolijst totale lengte 160 mm	701500 160
Montagekoffer, aan tweezijden uitklapbaar, met tussenwand	691450
Kleine kunststof oliespuit Inhoud 80 ml	083529 80
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Combischaarrecht Totale lengte 140 mm	763100 140
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 100 g	750110 100
Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal N	727520 N
	660711 5

Set schroevendraaiers voor sleuf, met krachthandvat  
Aantal schroevendraaiers 5

Ronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	514200 200
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Sleutelvijlenset, 6-deligin kunststof tas	518930
Halfronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	513200 200
Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd Aantal stiftsleutels 11	624870 11
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 29-delig Type 6	630368 6
Precisieschraper met verwisselbaar mes Gereedschapsstaal	836400
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2 m	462210 2
Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld Aantal sleutels 9	626072 9
Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep totale lengte 260 mm	766042 260
Steeksleutelset Aantal sleutels 8	610960 8
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Mecaniciens-centerpons Totale lengte 90 mm	749200 90
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit Totale lengte 150 mm	741000 150
Driekante vijl Lengte zonder arend 200 mm	511200 200
Priem met kunststof handvat Steellengte 80 mm	831600 80
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Zijsnijtang, gepolijst totale lengte 160 mm	724900 160
Pendrijverset in kunststof houder, standaardkwaliteit Aantal pendrijvers 6	747200 6
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 8	611500 8

Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep Totale  
lengte 260 mm

---

766000 260