

Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 82-delig zonder tas



Bestelgegevens

Bestelnummer	680505
GTIN	2050001017710
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat de belangrijke kwaliteitsgereedschappen voor de elektrotechnische installateur.

Inhoud:

Spiraalborensset HSS, in cassette: 1 St. nr. 115000 maat 1 – 10

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

Slaglijnapparaat met kleurpoeder: resp. 1 st. nr. 467590 maat 1; nr. 467595 maat R

STABILA® lichtmetalen waterpas: 1 St. nr. 467030 maat 400

DICK blokvijl, kap 1 met handvat: 1 St. nr. 510100 maat 150

DICK halfronde vijl, kap 2 met handvat: 1 St. nr. 513200 maat 150

DICK ronde vijl, kap 2 met handvat: 1 St. nr. 514200 maat 150

Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220

Dopsleutelasortiment 1/4 inch: 1 st. nr. 630168 maat 6
(17-delig)

Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 663100 maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 2,5

BENNING spanningzoeker 'Analog': 1 St. nr. 473105 gr. Analog

Bijbehorende hoes: 1 St. nr. 473336 gr. B

Passchroefsleutel, volgens EN 60900 volledig geïsoleerd tot 1000 V: 1 St. nr. 665800 van 2 – 63 A

Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. nr. 668600 gr. 1; 2

KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160

KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250

KNIPEX® halfronde tang met snijkant, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 713300 maat 160
KNIPEX® zijsnijtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 725300 maat 160
KNIPEX® striptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 728750 maat 160
JOKARI® stripmes: 1 St. nr. 728010 maat 8 – 28
RENNSTEIG steenbeitel, plat: 1 St. nr. 742500 maat 250
RENNSTEIG steenbeitel, spits: 1 St. nr. 742600 maat 250
RENNSTEIG elektriciens-steenbeitel, plat: 1 St. nr. 743000 maat 250
GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 500
 Vuisthamer met steel: 1 St. nr. 751055 gr. 1
 Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 St. nr. 766000 maat 260
 Telefoonschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
Milwaukee® hardmetalen steenboren in kunststof box: 1 St. nr. 786081 gr. 5 (Ø 4 –10 mm)
 Steekbeitels: 1 St. nr. 794800 maat 16
RUNPOTEC® trekveer van nylon: 1 St. nr. 814862 maat 10
 Ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
 Plamuurmes: 1 St. nr. 087650 maat 50
 Rubberen gipsbeker: 1 St. nr. 087680 maat 125
 Ronde kwast: 1 St. nr. 087005 maat 20
Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm	510100 150
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663100 6,5
Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep Totale lengte 260 mm	766000 260
Ronde vijl Lengte zonder arend 150 mm	514200 150
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668600 1
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm	663100 8
Combinatietang, verchromdVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	701700 160
Steekbeitel met houten handvat Bladbreedte 16 mm	794800 16
Halfronde tang, rechtVDE-isolatie Totale lengte 160 mm	713300 160
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Slaglijnapparaat 30 m Intrekoverbrenging (x-voudig) 1	467590 1
Passchroefsleutel, omzetbaarvolledig geïsoleerd	665800
Zijsnijtang, verchromdVDE-isolatie totale lengte 160 mm	725300 160
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant17-delig Type 6	630168 6
Steenbeitelplat Totale lengte 250 mm	742500 250
Nylon trekveer Bandlengte 10 m	814862 10
Plamuurmes, houten handvat Breedte 50 mm	087650 50
Gipsbeker Maximale Ø 125 mm	087680 125
Steenbeitelspits totale lengte 250 mm	742600 250
Elektriciensschaar, vernikkeldmet draadsnijder totale lengte 130 mm	769005 130
Industriële ronde kwast Ø 20 mm	087005 20
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm	665020 2,5
Stripmes met haaklemmet Voor kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300

Halfronde vijl Lengte zonder arend 150 mm	513200 150
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Kleurpoeder voor slaglijn250 g Type R	467595 R
SpanningzoekerDUSPOL® Apparaatype ANALOG	473105 ANALOG
Waterpomptang Alligator®met VDE-grepen Totale lengte 250 mm	705740 250
Striptang, verchromdVDE-isolatie totale lengte 160 mm	728750 160
Spiraalborenset HSS nr. 114000 met cassette Type 1-10	115000 1-10
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Draagtas Duspol Type B	473336 B
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Elektriciensbeitel Totale lengte 250 mm	743000 250
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668600 2
Lichtmetalen waterpas Lengte 400 mm	467030 400
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2