

**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 600cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659945 600
GTIN	4045197514028
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Praktisch handvat voor het probleemloos overbrengen van de ingestelde draaimomenten. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal. Blokkering tegen onbedoeld verstellen aan het uiteinde van het handvat. Verwisselbare steel voor de opname van 1/4 inch-bits wordt meegeleverd.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940 – 659946) kunnen ook in de Holey momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 cNm
maximaal draaimoment	600 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %

Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	120 - 600 cNm
Draaimomentbereik	1,2 - 6 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Gewicht	300 g
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppeland
Totale lengte L	153 mm
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessoires

Verwisselbare steel 1/4 inch	659947
------------------------------	--------

Torque verwisselbare steelvoor Phillips Kruiskopmaat 0	659940 0
Torque verwisselbare steelPozidriv Kruiskopmaat 0	659941 0
Torque verwisselbare steelPozidriv Kruiskopmaat 1	659941 1
Torque verwisselbare steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1	659940 1