

Elektronica-gereedschapsassortiment, 118-delig met gereedschapskoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680400
GTIN	2050001016485
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Inhoud:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150

Stahlwille® steekringsleutel: resp. 1 st. nr. 613500 maat 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Haakse stiftsleutel voor binnenzeskant: resp. 1 st. nr. 626038 maat 0,7; 0,9

resp. 1 st. nr. 626037 maat 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

resp. 1 st. nr. 626039 maat 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT dopsleutelassortiment, 1/4 inch: 1 st. nr. 630325 maat SD (41-delig)

PB Swiss Tools elektro-sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 663000 maat 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: resp. 1 st. nr. 664100 maat 5,5; 8

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: resp. 1 st. nr. 664800 gr. 4; 5,5

PB Swiss Tools haakse stiftsleutel voor Phillips: resp. 1 st. nr. 669400 gr. 1; 2

PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 668000 gr. 0; 1; 2; 1k; 2k

inspectiespiegels: 1 St. nr. 081620 maat 23

Wera elektronica-sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 669900 gr. 2,5; 3; 4

Wera elektronica-schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 669905 gr. 0; 1

Wera Pozidriv-elektronica-schroevendraaier: 1 St. nr. 669910 gr. 0

KNIPEX® waterpomp tang Cobra®: 1 St. nr. 705800 gr. 125

antimagnetisch pincet, spits: 1 st. nr. 727520 maat AM

antimagnetisch pincet, smaller toelopend / stomp: 1 St. nr. 727580 maat AM

antimagnetisch kruispincet, gebogen / stomp: 1 St. nr. 727700 maat AM

antimagnetisch trekpincet, voor micro-packages: 1 St. nr. 727840 maat AM

antimagnetisch pincet, volledig geïsoleerd, spits: 1 St. nr. 727920 maat AM

Montageklemtang: 1 St. nr. 727950 maat 200

GARANT elektronica-zijsnijtang: 1 St. nr. 726210 maat 125

GARANT elektronica-punttang: 1 St. nr. 727170 maat 140

GARANT elektronica-platbektang: 1 St. nr. 727165 maat 140

GARANT vanadium-zijsnijtang: 1 St. nr. 723040 maat 160

GARANT automatische striptang: 1 St. nr. 728613 maat 6

Laktrekpincet: 1 St. nr. 728770 maat 120

Kabelschaar, klein: 1 St. nr. 730100 maat 160

Pendrijvers met huls: 1 St. nr. 748201 maat 9 (0,9 - 5,9 mm)

Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750100 maat 100

Tajima universeel mes met afbreekmessen: 1 St. nr. 844900

Verstelbare moersleutel: 1 st. nr. 813961 maat 150

Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 BLACK

Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

PARAT® gereedschapskoffer: 1 St. nr. 692500

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663000 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 4 mm	613500 4
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 8 mm	664100 8
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663000 3,5
Striptang Voor draaddoorsnede 6 mm ²	728613 6

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2 mm	663000 2
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 1	668000 1
Haakse schroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 2	669400 2
Kruispincet stomp / gebogen, 160 mm Materiaal AM	727700 AM
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613500 11
Kleine kableschaar Totale lengte 160 mm	730100 160
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3/32 inch	626039 3/32
Platte elektronikatang Totale lengte 140 mm	727165 140
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 4 mm	626037 4
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 4 mm	664800 4
Sleutels voor binnenzeskantboutengefosfateerd Zeskant 0,7 mm	626038 0,7
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1,3 mm	626037 1,3
Trekpincet voor Micropackages 8 – 14-pens Materiaal AM	727840 AM
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1/8 inch	626039 1/8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5 mm	613500 5
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 5 mm	626037 5
Pendrijversets met geleidingshuls in plastic etui Aantal pendrijvers 9	748201 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613500 13
Aluminium gereedschapskoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen	692000
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613500 10
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 41-delig Type SD	630325 SD
	669900 2,5

Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro,
ESD Bladbreedte b 2,5 mm

Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat
Kruiskopmaat 2K

668000 2K

Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal AM

727520 AM

Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm

613500 7

Elektronica-schroevendraaier voor PozidrivESD
Kruiskopmaat 0

669910 0

Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm Totale lengte
125 mm

726210 125

Montageklemtang met vergrendeling Totale lengte 200
mm

727950 200

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1,5
mm

626037 1,5

Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat
Kruiskopmaat 1K

668000 1K

Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat
Kruiskopmaat 0

668000 0

Elektronica-punttang Totale lengte 140 mm

727170 140

Inspectiespiegel Spiegelafmeting 23 mm

081620 23

Pincet, smaller toelopend, stomp, punt 2,5 mm breed, 120
mm, vorm 2a Materiaal AM

727580 AM

Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD
Kruiskopmaat 1

669905 1

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig
geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm

663000 2,5

Verstelbare moersleutel met beklede greep Totale lengte
150 mm

813961 150

Kracht-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale
lengte 160 mm

723040 160

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 2,5
mm

626037 2,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig
geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm

663000 4

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3 mm	626037 3
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613500 5,5
Kunststof tas voor sleutels voor binnenzeskantbouten Type 8	626250 8
Bankhamer metsteelbeschermer Gewicht zonder steel 100 g	750100 100
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 2	668000 2
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613500 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 3,2 mm	613500 3,2
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 2 mm	626037 2
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3/16 inch	626039 3/16
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 5,5 mm	664100 5,5
Pincet vorm AA recht, geïsoleerd Materiaal AM	727920 AM
Mes, universeelmet 3 lemmeten, 9 mm	844900
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 4 mm	669900 4
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 3 mm	669900 3
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1/16 inch	626039 1/16
Sleutels voor binnenzeskantboutengefosfateerd Zeskant 0,9 mm	626038 0,9
Led-zaklamp met batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 5,5 mm	664800 5,5
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 0	669905 0
Laktrepincet met messen 0,6 mm Totale lengte 120 mm	728770 120
Haakse schroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 1	669400 1

Elektronica-gereedschapsassortiment, 118-deligzonder
koffer

680405