

**KANON****Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 15cNm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 659949 15     |
| GTIN          | 4580125347700 |
| Artikelklasse | 66F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

**Functie:**

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Ø                              | 16 mm          |
| maximaal draaimoment           | 15 cNm         |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 cNm        |
| Weergave                       | analoog        |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 %           |
| Bithouder                      | F 6,3          |
| Draaimomentbereik              | 1 - 15 cNm     |
| Draaimomentbereik              | 0,01 - 0,15 Nm |
| Totale lengte L                | 107 mm         |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aflezingsomschakelbaar              | cNm                                 |
| Aansluitingsvorm                    | Bitopname 1/4 inch                  |
| Gewicht                             | 60 g                                |
| Norm                                | DIN EN ISO 6789                     |
| Activeringsprincipe                 | met kleinere vrije slag, mechanisch |
| Feedback                            | ontkoppelend                        |
| Verstelbaarheid activeringswaarde   | verstelbaar                         |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal                    |
| Meetmethode                         | Draaimoment                         |
| Kalibratie                          | O3                                  |
| Aanhaalrichting                     | Rechtsom en linksom aanhalen        |
| Testrapport                         | Testrapport van de producent        |
| Gegevens rapporteerbaar             | nee                                 |
| Aanduiding ont koppeling            | akoestisch                          |
| Aanduiding ont koppeling            | haptisch                            |
| Meettechniek                        | Mechanisch                          |
| Producttype                         | momentschroevendraaier              |

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2