

Gereedschapsassortiment A / 95-delig – basisuitrusting



Bestelgegevens

Bestelnummer	680560
GTIN	2050001021847
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Gangbare assortimenten voor in gereedschapswagens, werkbanken, ladenkasten, etc.

Levering:

Tajima rolbandmaat: 1 St. nr. 462300 maat 5

DICK halfronde vijl, kap 2: 1 St. nr. 513200 maat 200

Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120

Set sleutelvijen, in blikken doos: 1 St. nr. 518950 (6-delig)

Handstaalborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 4

Stahlwille® steeksleutelset: 1 St. nr. 611000 gr. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Stahlwille® ringsleutelset: 1 St. nr. 615500 gr. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Set haakse stiftsleutels voor binnenzeskant: 1 st. nr. 626072 gr. 8 (2 - 10mm)

Stahlwille® dopsleutelassortiment 1/2 inch inclusief aandrijfdelen: 1 St. nr. 637916 maat 6 (28-delig)

Wera set sleufschroevendraaiers: 1 St. nr. 660110 maat 6 (3,5 - 10 mm)

Spanningzoeker 150 – 250 V: 1 St. nr. 665014 gr. 2,5

PB Swiss Tools sleufschroevendraaier kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5

Wera schroevendraaier kort voor Phillips: 1 St. nr. 668260 maat 2S

Wera set schroevendraaiers voor Phillips: 1 st. nr. 667710 gr. 3 (3-delig)

KNIPEX® kracht-combinatietang verchromd: 1 St. nr. 700400 maat 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705900 maat 250

KNIPEX® zijsnijtang, verchroomd: 1 St. nr. 724861 gr. 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevselset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT bankhamer: 1 St. nr. 750110 maat 500
Wera kunststof hamer met inzetstukken van urethaan: 1 St. nr. 754200 maat 32
PB Swiss Tools priem met kunststof handvat: 1 St. nr. 831600 maat 110
RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model) met houten handvat: 1 St. nr. 836010 maat 150
RENNSTEIG schraapstaal (plat model) met houten handvat: 1 St. nr. 837020 maat 200
Tajima universeel mes, lemmet 18 mm: 1 St. nr. 845030
 Kunststof oliespuit met messing tuit: 1 St. nr. 083529 maat 80
 Telescopische magneethouder: 1 st. nr. 081650 (lengte 160 – 670 mm)
 Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Kunststof hamer met polyurethaan doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754200 32
Waterpomptang Cobra® verchroomd Totale lengte 250 mm	705900 250
Set schroevendraaiers voor Phillips, met Kraftform-handvat Aantal schroevendraaiers 3	667710 3
Steeksleutelset Aantal sleutels 10	611000 10
Schraapstaal (plat model) Klinglengte 200 mm	837020 200
Kracht-combinatietang, verchroomd, met beklede grepen totale lengte 180 mm	700400 180
Telescopische magneethouder	081650
Priem met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831600 110
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK

Kleine kunststof oliespuit Inhoud 80 ml	083529 80
Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat Aantal schroevendraaiers 6	660110 6
Halfronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	513200 200
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen totale lengte 160 mm	724860 160
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm	665020 2,5
Afbreekmes 18mm met blokkeerschroefmet 1 lemmet, 18 mm	845030
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant28-delig Type 6	637916 6
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 2S	668260 2S
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664100 6,5
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Driehoekig schraapstaal (hol) Steellengte 150 mm	836010 150
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 8	626072 8
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 4	575000 4
Sleutelvijlenset, 6-deligin blikken doos	518950
Rolbandmaatextra robuust Bandlengte 5 m	462300 5
Ringsleutelset, diep doorgezet Aantal sleutels 10	615500 10
Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat Aantal schroevendraaiers 5	660110 5