

Elektronica-gereedschapsassortiment, 118-delig zonder koffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680405
GTIN	2050001016805
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Inhoud:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150

Stahlwille® steekringsleutel: resp. 1 st. nr. 613500 maat 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Haakse stiftsleutel voor binnenzeskant: resp. 1 st. nr. 626038 gr. 0,7; 0,9

resp. 1 st. nr. 626037 gr. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

resp. 1 st. nr. 626039 gr. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT dopsleutelassortiment, 1/4 inch: 1 st. nr. 630325 maat SD (41-delig)

PB Swiss Tools elektro-sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 663000 maat 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: resp. 1 st. nr. 664100 maat 5,5; 8

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: resp. 1 st. nr. 664800 gr. 4; 5,5

PB Swiss Tools haakse stiftsleutel voor Phillips: resp. 1 st. nr. 669400 gr. 1; 2

PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 668000 gr. 0; 1; 2; 1k; 2k

inspectiespiegels: 1 St. nr. 081620 maat 23

Wera elektronica-sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 669900 gr. 2,5; 3; 4

Wera elektronica-schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 669905 gr. 0; 1

Wera Pozidriv-elektronica-schroevendraaier: 1 St. nr. 669910 gr. 0

KNIPEX® waterpomptang Cobra®: 1 St. nr. 705800 gr. 125

antimagnetisch pincet, spits: 1 st. nr. 727520 maat AM

antimagnetisch pincet, smaller toelopend / stomp: 1 St. nr. 727580 maat AM

antimagnetisch kruispincet, gebogen / stomp: 1 St. nr. 727700 maat AM

antimagnetisch trekpincet, voor micro-packages: 1 St. nr. 727840 maat AM

antimagnetisch pincet, volledig geïsoleerd, spits: 1 St. nr. 727920 maat AM

Montageklemtang: 1 St. nr. 727950 maat 200

GARANT elektronica-zijsnijtang: 1 St. nr. 726210 maat 125

GARANT elektronica-punttang: 1 St. nr. 727170 maat 140

GARANT elektronica-platbektang: 1 St. nr. 727165 maat 140

GARANT vanadium-zijsnijtang: 1 St. nr. 723040 maat 160

GARANT automatische striptang: 1 St. nr. 728613 maat 6

Laktrepincet: 1 St. nr. 728770 maat 120

Kabelschaar, klein: 1 St. nr. 730100 maat 160

Pendrijvers met huls: 1 St. nr. 748201 maat 9 (0,9 - 5,9 mm)

Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750100 maat 100

Tajima universeel mes met afbreekmessen: 1 St. nr. 844900

Verstelbare moersleutel: 1 st. nr. 813961 maat 150

Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 BLACK

Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1,5 mm	626037 1,5
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3/16 inch	626039 3/16
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663000 4
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663000 5,5
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 2K	668000 2K

Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613500 5,5
Kunststof tas voor sleutels voor binnenzeskantbouten Type 8	626250 8
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 8 mm	664100 8
Inspectiespiegel Spiegelafmeting 23 mm	081620 23
Striptang Voor draaddoorsnede 6 mm ²	728613 6
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2 mm	663000 2
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 5 mm	626037 5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 3,2 mm	613500 3,2
Bankhamer metsteelbeschermer Gewicht zonder steel 100 g	750100 100
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 1	668000 1
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613500 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613500 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5 mm	613500 5
Sleutels voor binnenzeskantboutengefosfateerd Zeskant 0,9 mm	626038 0,9
Trekpincet voor Micropackages 8 – 14-pens Materiaal AM	727840 AM
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663000 2,5
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 5,5 mm	664100 5,5
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 0	669905 0
Montageklemtang met vergrendeling Totale lengte 200 mm	727950 200
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 4 mm	664800 4
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 4 mm	626037 4
	723040 160

Kracht-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3/32 inch

626039 3/32

Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 2,5 mm

669900 2,5

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1/16 inch

626039 1/16

Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 2

668000 2

Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm

613500 8

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 2,5 mm

626037 2,5

Haakse schroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 1

669400 1

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1,3 mm

626037 1,3

Pincet vorm AA recht, geïsoleerd Materiaal AM

727920 AM

Platte elektronicatang Totale lengte 140 mm

727165 140

Elektronica-schroevendraaier voor PozidrivESD Kruiskopmaat 0

669910 0

Schuifmaten Meetbereik 150 mm

410100 150

Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK

081437 BLACK

Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 3 mm

626037 3

Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 4 mm

669900 4

Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm Totale lengte 125 mm

726210 125

Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 1

669905 1

Steekringsleutel Sleutelwijdte 4 mm

613500 4

Pendrijversets met geleidingshuls in plastic etui Aantal pendrijvers 9

748201 9

668000 1K

Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 1K	
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 3 mm	669900 3
Kleine kabelschaar Totale lengte 160 mm	730100 160
Verstelbare moersleutel met beklede greep Totale lengte 150 mm	813961 150
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 0	668000 0
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613500 11
Pincet, smaller toelopend, stomp, punt 2,5 mm breed, 120 mm, vorm 2a Materiaal AM	727580 AM
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613500 13
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 5,5 mm	664800 5,5
Sleutels voor binnenzeskantboutengefosfateerd Zeskant 0,7 mm	626038 0,7
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 1/8 inch	626039 1/8
Laktrepincet met messen 0,6 mm Totale lengte 120 mm	728770 120
Elektronica-punttang Totale lengte 140 mm	727170 140
Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant41-delig Type SD	630325 SD
Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal AM	727520 AM
Kruispincet stomp / gebogen, 160 mm Materiaal AM	727700 AM
Sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Zeskant 2 mm	626037 2
Mes, universeelmet 3 lemmeten, 9 mm	844900
Haakse schroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 2	669400 2
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classicvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663000 3,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613500 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613500 6
Waterpomptang Cobra® gezwart Totale lengte 125 mm	705800 125