

KANON**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 30cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659949 30
GTIN	4580125347717
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	30 cNm
Ø	16 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,2 cNm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	2 - 30 cNm
Draaimomentbereik	0,02 - 0,3 Nm
Totale lengte L	107 mm

Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	60 g
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppellend
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2