



Momentschroevendraaier, Type: TX8



Bestelgegevens

Bestelnummer	659950 TX8
GTIN	4013288191328
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**.

Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Gr. 2 – 4 voor binnenzeskantbouten.

Gr. TX6 – TX20 voor schroeven met **Torx®-profiel**.

Gr. 6IP – 20IP voor schroeven met **Torx Plus®-profiel**.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meslengte	65 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Ingesteld draaimoment	120 cNm

Ingesteld draaimoment	1,2 Nm
Gewicht	118 g
Totale lengte L	175 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Feedback	ontkoppellend
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	vast
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	300 TX
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier