

Gereedschapsassortiment V / 100-delig – basisuitrusting



Bestelgegevens

Bestelnummer	680570
GTIN	2050001021854
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

gangbare assortimenten voor in gereedschapswagens, werkbanken, ladenkasten, etc.

Levering:

Tajima rolbandmaat: 1 St. nr. 462300 maat 5

DICK halfronde vijl 200 mm, kap: 1 St. nr. 513200 maat 200

Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120

Set sleutelvijen, in blikken doos: 1 St. nr. 518950 (6-delig)

Handstaalborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 4

GARANT steeksleutelset: 1 St. nr. 610610 maat 10 (6×7 - 27×30 mm)

GARANT ringsleutelset: 1 St. nr. 615610 gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Set haakse stiftsleutels voor binnenzeskant: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)

Dopsleutelassortiment 1/2 inch inclusief aandrijfdelen: 1 St. nr. 638018 maat 12 (33-delig)

Set sleufschroevendraaiers: 1 St. nr. 660711 maat 5 (3,5 - 8 mm)

Spanningzoeker 150 – 250 V: 1 St. nr. 665014 gr. 2,5

PB Swiss Tools sleufschroevendraaiër kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5

PB Swiss Tools schroevendraaiër voor Phillips kort: 1 St. nr. 668000 gr. 2K

Set schroevendraaiers voor Phillips: 1 St. nr. 668411 maat 3 (1-3)

GARANT Kracht-combinatietang, verchroomd: 1 St. nr. 700340 maat 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705700 gr. 250

GARANT zijsnijtang, verchroomd: 1 St. nr. 724840 maat 160

RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175

RENNSTEIG drevelfset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120mm)

Bankhamer: 1 St. nr. 750125 maat 500

Wera kunststof hamer met inzetstukken van urethaan: 1 St. nr. 754200 maat 32

PB Swiss Tools priem 200 mm lang, met kunststof handvat: 1 St. nr. 831600 maat 110

RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model) met houten handvat: 1 St. nr. 836010 maat 150

RENNSTEIG schraapstaal (plat model) met houten handvat: 1 St. nr. 837020 maat 200

Tajima universeel mes, lemmet 18 mm: 1 St. nr. 845030 gr. 2K

Kunststof oliespuit met messing tuit: 1 St. nr. 083529 maat 80

Telescopische magneethouder: 1 st. nr. 081650 (lengte 160 – 670 mm)

Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 BLACK

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Schraapstaal (plat model) Klinglengte 200 mm	837020 200
Driehoekig schraapstaal (hol) Steellengte 150 mm	836010 150
Steeksleutelset Aantal sleutels 10	610610 10
Priem met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831600 110
Halfronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	513200 200
Set schroevendraaiers voor sleuf, met krachthandvat Aantal schroevendraaiers 5	660711 5
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant33-delig Type 12	638018 12
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664100 6,5
Kunststof hamer met polyurethaan doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754200 32

Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 8	626072 8
Bankhamer Gewicht zonder steel 500 g	750125 500
Schroevendraaier voor Phillips, met kunststof handvat Kruiskopmaat 2K	668000 2K
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm	665020 2,5
Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Rolbandmaatextra robuust Bandlengte 5 m	462300 5
Kracht-combinatietang, verchroomd, met 2-componentengrepen Totale lengte 180 mm	700340 180
Set schroevendraaiers voor Phillips, met krachthandvat Aantal schroevendraaiers 3	668411 3
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Sleutelvijlenset, 6-deligin blikken doos	518950
Telescopische magneethouder	081650
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 4	575000 4
Afbreekmes 18mm met blokkeerschroefmet 1 lemme, 18 mm	845030
Kleine kunststof oliespuit Inhoud 80 ml	083529 80
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Waterpomptang met rillenscharnier, verchroomd Totale lengte 250 mm	705000 250
Ringsleutelset, diep doorgezet Aantal sleutels 10	615500 10