

**KANON****Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 60cNm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 659949 60     |
| GTIN          | 4580125347533 |
| Artikelklasse | 66F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

**Functie:**

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ø                              | 25 mm              |
| Weergave                       | analoog            |
| maximaal draaimoment           | 60 cNm             |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 cNm            |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 %               |
| Bithouder                      | F 6,3              |
| Draaimomentbereik              | 5 - 60 cNm         |
| Draaimomentbereik              | 0,05 - 0,6 Nm      |
| Aansluitingsvorm               | Bitopname 1/4 inch |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Totale lengte L                     | 110 mm                              |
| Feedback                            | ontkoppelend                        |
| Meetmethode                         | Draaimoment                         |
| Aflezings omschakelbaar             | cNm                                 |
| Verstelbaarheid activeringswaarde   | verstelbaar                         |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal                    |
| Norm                                | DIN EN ISO 6789                     |
| Activeringsprincipe                 | met kleinere vrije slag, mechanisch |
| Gewicht                             | 99 g                                |
| Kalibratie                          | O3                                  |
| Aanhaalrichting                     | Rechtsom en linksom aanhalen        |
| Testrapport                         | Testrapport van de producent        |
| Gegevens rapporteerbaar             | nee                                 |
| Aanduiding ont koppeling            | akoestisch                          |
| Aanduiding ont koppeling            | haptisch                            |
| Meettechniek                        | Mechanisch                          |
| Producttype                         | momentschroevendraaier              |

## Dienstverlening

|  |                  |
|--|------------------|
| Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm | 020260 0,04-20/2 |
|--|------------------|