

Assortiment montagegereedschap, 59-delig met stalen gereedschapskist



Bestelgegevens

Bestelnummer	680300
GTIN	2050001016423
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in rollas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

GARANT Steeksleutelset 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr. 660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5

PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668100 maat 1; 2

KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705500 gr. 250

KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210

Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250

KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160
 Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
 Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
 Stalen gereedschapskist: 1 St. nr. 693455 maat 5/530

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Waterpomptang met rillenscharnier, gezwart Totale lengte 250 mm	704900 250
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Aantal schroevendraaiers 5	660910 5
Set universele vijlen 5-delig in roltasKap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3
Borgveertang Type J2	719805 J2
Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Drevelsetin kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Zijsnijtang, gepolijst totale lengte 160 mm	724900 160
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250

Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 8	626072 8
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 1	668100 1
Halfronde tang, recht, gepolijst totale lengte 160 mm	713150 160
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 2	668100 2
Stalen gereedschapskist 'Extra' Type 5/530	693455 5/530
Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Borgveertang Type A2	719905 A2
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Combinatietang, gepolijst totale lengte 180 mm	701500 180
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Assortiment montagegereedschap, 59-deligzonder kist/koffer	680305
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2