



Momentschroevendraaier, Type: 20IP



Bestelgegevens

Bestelnummer	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat **passende draaimoment ingesteld**.

Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Gr. 2 – 4 voor binnenzeskantbouten.

Gr.TX6 – TX20 voor schroeven met **Torx®-profiel**.

Gr. 6IP – 20IP voor schroeven met **Torx Plus®-profiel**. Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	5 Nm
-----------------------	------

Meslengte	65 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Ingesteld draaimoment	500 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	220 g
Aansluitingsvorm	vast
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Totale lengte L	160 mm
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Fabrikantnummer	300 IP pistool
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier