

KANON
Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 120cNm

Bestelgegevens

Bestelnummer	659949 120
GTIN	4580125347540
Artikelklasse	66F

Omschrijving
Uitvoering:

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Ø	30 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 cNm
maximaal draaimoment	120 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	20 - 120 cNm
Draaimomentbereik	0,2 - 1,2 Nm
Totale lengte L	157 mm

Gewicht	192 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Feedback	ontkoppeld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2