

**Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat TAURUS®, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770512 1
GTIN	4007081560009
Artikelklasse	74A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkdruk 5 – 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment.

**Voordeel:**

Het **grijpbekersysteem** zorgt voor zeer hoge standtijden en een slipvrije greep van de klinkdoorns. Gering persluchtverbruik door dubbel gebruik: voor het zetten **en** afzuigen van de restdoorn. Zeer snelle werkcyclus.

**Levering:**

Montagesleutel SW 12/14 en SW 14/17.

1 Fles hydraulische olie 100 ml en 1 oliebijvulreservoir. Inclusief mondstukken 17/18, 17/20, 17/22.

**Technische beschrijving**

Luchtverbruik per klinknagel	1 l
Gewicht	1,3 kg
Voor blindklinknagels van alle materialen tot	3,2 mm
Maximale stift-Ø	2,5 mm
Slag	15 mm

Voor blindklinknagels staal / aluminium tot	4 mm
Slangaansluiting	6 mm
Kracht bij 5 bar	4200 N
Slangaansluiting	1/4 inch
Producttype	Blindklinkapparaat