

**Blindklinktang FLIPPER®****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 770280 |
| GTIN | 4007081010009 |
| Artikelklasse | 74A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, stabiele blindklinktang **met restdoorn-opvangcompartiment**. Eenhandsbediening, ca. 30% geringere krachtsinspanning. Het bekmechanisme houdt de stift vast na het doorknippen – door de hendel naar voren te drukken, wordt de stift vrijgegeven.

Toepassing:

Voor de verwerking van blindklinknagels (alle materialen).

Levering:

Inclusief mondstukken 10/24 (in gebruikspositie), 10/18 en 10/29 (in opvangcompartiment), evenals 1 montagesleutel aan opvangcompartiment.

totale lengte: 212 mm

Voor aluminium en koperen blindklinknagels: 3 - 5 mm

Voor stalen en edelstalen blindklinknagels: 3 - 4 mm

Gewicht: 750 g

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Voor aluminium en koperen blindklinknagels | 3 - 5 mm |
| Gewicht | 750 g |

| | |
|--|----------------|
| totale lengte | 212 mm |
| Voor stalen en edelstalen blindklinknagels | 3 - 4 mm |
| Producttype | Blindklinktang |