

**Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat TAURUS®, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770512 2
GTIN	4007081570008
Artikelklasse	74A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkdruk 5 – 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment.

**Voordeel:**

Het **grijpbekersysteem** zorgt voor zeer hoge standtijden en een slipvrije greep van de klinkdoorns. Gering persluchtverbruik door dubbel gebruik: voor het zetten **en** afzuigen van de restdoorn. Zeer snelle werkcyclus.

**Levering:**

Montagesleutel SW 12/14 en SW 14/17.

1 Fles hydraulische olie 100 ml en 1 oliebijvulreservoir. Inclusief mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

**Technische beschrijving**

Voor blindklinknagels staal / aluminium tot	6 mm
Kracht bij 5 bar	9000 N
Slag	18 mm
Maximale stift-Ø	3,2 mm
Slangaansluiting	6 mm

Gewicht	1,6 kg
Voor blindklinknagels van alle materialen tot	5 mm
Luchtverbruik per klinknagel	2,3 l
Slangaansluiting	1/4 inch
Producttype	Blindklinkapparaat