

**Garant****Precisie-borgveertang, Type: J41****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719770 J41
GTIN	4045197504081
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed.

**Met ingezette precisiepunten. Vorm D – gebogen bekken 90°.**

**Voordeel:**

Ingezetten punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

**Toepassing:**

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technische beschrijving**

Punt-Ø	3,2 mm
totale lengte	305 mm
Vorm	D
Voor binnenborgveer-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5256 D
Toepassing borgveertangen	Binnenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	zwart
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang