

**Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat TAURUS®, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770512 3
GTIN	4007081580007
Artikelklasse	74A

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkdruk 5 – 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment.

Voordeel:

Het **grijpbekersysteem** zorgt voor zeer hoge standtijden en een slipvrije greep van de klinkdoorns. Gering persluchtverbruik door dubbel gebruik: voor het zetten **en** afzuigen van de restdoorn. Zeer snelle werkcyclus.

Levering:

Montagesleutel SW 12/14 en SW 14/17.

1 Fles hydraulische olie 100 ml en 1 oliebijvulreservoir. Inclusief mondstukken 17/36, 17/40, 17/45.

Technische beschrijving

Slag	25 mm
Voor blindklinknagels staal / aluminium tot	6,4 mm
Slangaansluiting	6 mm
Luchtverbruik per klinknagel	4,8 l
Kracht bij 5 bar	14000 N

Gewicht	1,9 kg
Maximale stift-Ø	4,5 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot	6,4 mm
Slangaansluiting	1/4 inch
Producttype	Blindklinkapparaat