

**Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird®****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770520
GTIN	4007081260039
Artikelklasse	74A

Omschrijving**Uitvoering:**

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 edelstaal.

Voordeel:

Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu. Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren. Elektronische regeling van de ingestelde zetslag. Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M4, M5 en M6, 1 binnenzeskantsleutel, 2 x steeksleutel SW 24 x 27, li-ion-accu nr. 770527 en lader nr. 770528 gr. 1 in kunststof koffer.

Technische beschrijving

Kracht	13000 N
Gewicht inclusief accu	2,1 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Accuspanning	14,4 V
Aantal inbegrepen accu's	1

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Reservemondstuk met draadstift Type M4	770522 M4
Reservemondstuk met draadstift Type M5	770522 M5
Reservemondstuk met draadstift Type M6	770522 M6
Li-ion snelwisselaccu Capaciteit 2,0 Ah	770527 2,0
Lader Type 1	770528 1