



Borgveertang, Type: A6



Bestelgegevens

Bestelnummer	719895 A6
GTIN	4003773025009
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme. **Vorm A – rechte bekken.**

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische beschrijving

Voor buitenborgveer-Ø	252 - 400 mm
Vorm	A
totale lengte	570 mm
Punt-Ø	4,5 mm
Norm	DIN 5254 A
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Bekvorm	recht
Greep	bekleed met kunststof

Materiaal	Gewalst staal, hoogvast
Materiaal punt	Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak	met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme	ja
Punt verwisselbaar	ja
Producttype	Borgveertang

Accessoires

Puntenpaar voor borgveertang Vorm A6	719910 A6
--------------------------------------	-----------