



## Borgveertang, Type: A51



### Bestelgegevens

Bestelnummer	719895 A51
GTIN	4003773025023
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme. **Vorm B – gebogen bekken 90°.**

**Voordeel:**

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

**Toepassing:**

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technische beschrijving

Vorm	B
Punt-Ø	3,5 mm
Voor buitenborgveer-Ø	122 - 300 mm
totale lengte	570 mm
Norm	DIN 5254 B
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Bekvorm	90° gebogen
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Gewalst staal, hoogvast

Materiaal punt	Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak	met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme	ja
Punt verwisselbaar	ja
Producttype	Borgveertang

---

## Accessoires

Puntenpaar voor borgveertang Vorm A51	719910 A51
---------------------------------------	------------