

Garant**Precisie-borgveertang, Type: J3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 719770 J3 |
| GTIN | 4045197504029 |
| Artikelklasse | 71B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed.

Met ingezette precisiepunten. Vorm C – rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|------------------|
| Voor binnenborgveer-Ø | 40 - 100 mm |
| Vorm | C |
| Punt-Ø | 2,25 mm |
| totale lengte | 225 mm |
| Norm | DIN 5256 C |
| Toepassing borgveertangen | Binnenring recht |
| Bekvorm | recht |

| | |
|--|-----------------------|
| Greep | bekleed met kunststof |
| Materiaal | Speciaal staal |
| Materiaal punt | Speciaal staal |
| Oppervlak | zwart |
| Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja |
| Handvat met vastzetmechanisme | nee |
| Punt verwisselbaar | nee |
| Producttype | Borgveertang |