

**Borgveertang, Type: J51****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719795 J51
GTIN	4003773024958
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grepen van plaatstaal met vastzetmechanisme.

**Met ingezette precisiepunten. Vorm D – gebogen bekken 90°.**

**Voordeel:**

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

**Toepassing:**

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technische beschrijving**

totale lengte	590 mm
Voor binnenborgveer-Ø	122 - 300 mm
Punt-Ø	3,5 mm
Vorm	D
Norm	DIN 5256 D
Toepassing borgveertangen	Binnenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen
Materiaal	Gewalst staal

Materiaal punt	Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
Oppervlak	met zwarte poedercoating
Handvat met vastzetmechanisme	ja
Punt verwisselbaar	ja
Producttype	Borgveertang

---

## Accessoires

Puntenpaar voor borgveertang Vorm J51	719810 J51
---------------------------------------	------------