

**Garant****Precisie-borgveertang, Type: A21****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719870 A21
GTIN	4045197504166
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer. Vorm B – gebogen bekken 90°.**

**Voordeel:**

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

**Toepassing:**

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technische beschrijving**

Vorm	B
Voor buitenborgveer-Ø	19 - 60 mm
totale lengte	165 mm
Punt-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5254 B

Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	zwart
met begrenzingsaanslag	nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang