



Precisie-borgveertang, Type: A41



Bestelgegevens

Bestelnummer	719890 A41
GTIN	4003773048855
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer. Vorm B – gebogen bekken 90°.**

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische beschrijving

totale lengte	305 mm
Vorm	B
Punt-Ø	3,2 mm
Voor buitenborgveer-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5254 B
Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen

Bekvorm	90° gebogen
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang