



Precisie-borgveertang, Type: J01



Bestelgegevens

Bestelnummer	719790 J01
GTIN	4003773048619
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.

Met ingezette precisiepunten. Vorm D – gebogen bekken 90°.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische beschrijving

Voor binnenborgveer-Ø	8 - 13 mm
Vorm	D
totale lengte	130 mm
Punt-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5256 D
Toepassing borgveertangen	Binnenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	nee
Handvat met vastzetmechanisme	ja
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang