



## Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: A1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	719892 A1
GTIN	4003773073895
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Met instelbare begrenzingsaanslag.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer. Vorm A – rechte bekken.**

#### Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

#### Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technische beschrijving

Voor buitenborgveer-Ø	10 - 25 mm
Punt-Ø	1,3 mm
totale lengte	140 mm
Vorm	A
Norm	DIN 5254 A

Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Bekvorm	recht
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	ja
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang