



## Precisie-borgveertang, Type: J21



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 719790 J21    |
| GTIN          | 4003773048640 |
| Artikelklasse | 73F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.

**Met ingezette precisiepunten. Vorm D – gebogen bekken 90°.**

#### Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

#### Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technische beschrijving

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| totale lengte             | 165 mm             |
| Punt-Ø                    | 1,8 mm             |
| Vorm                      | D                  |
| Voor binnenborgveer-Ø     | 19 - 60 mm         |
| Norm                      | DIN 5256 D         |
| Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen |
| Bekvorm                   | 90° gebogen        |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Greep                         | bekleed met kunststof |
| Materiaal                     | Speciaal staal        |
| Materiaal punt                | Speciaal staal        |
| Oppervlak                     | grijs gefosfateerd    |
| met begrenzingsaanslag        | nee                   |
| Handvat met vastzetmechanisme | ja                    |
| Punt verwisselbaar            | nee                   |
| Producttype                   | Borgveertang          |