

**Instrumentmakers-zijsnijtang, normale vorm, SFW, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725391 125
GTIN	4010995361891
Artikelklasse	73D

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke kop, snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen; met kleine snijhoek.
Armen met kunststof bekleed, met openingsveer.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø	0,3 - 0,8 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	0,3 - 2 mm
totale lengte	125 mm
Snijhoek	Zeer klein facet
Greep	Kunststof bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Productnaamattribuut	SFW
Armen met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang

