

HOLEX**Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,01mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478507 0,01
GTIN	4045197925527
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).

Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.

Roestvrij– roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,005–0,05 mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantieingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	±2 µm
Dikte	0,01 mm

Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3
Materiaal	Roestvrij
Materiaal	Edelstaal, RVS
Rollen lengte	5 m
Rollen breedte	12,7 mm
Producttype	Voelerband