



Handschoenen, paar 6230, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094236 8 |
| GTIN | 4059904093782 |
| Artikelklasse | 09H |

Omschrijving

Uitvoering:

6230. Antistatische handschoen voor **ESD**-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van **touchscreens**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|---|
| EN 388 snijvastheid | 1 |
| EN 388 weerstand na scheuren | 3 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| siliconenvrij | nee |
| Ademend | goed |
| EN 388 slijtvastheid | 4 |
| Pasvorm | goed |
| Handschoenmaat | 8 |
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| EN 388 doorsteekweerstand | 1 |
| Tastgevoel | zeer goed |
| DMF-vrij | nee |
| Grip bij olie | matig |
| Grip bij natheid | matig |
| Materiaal coating | PU |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Geschikt voor touchscreens |
| Breitechnologie | 13G |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| EN 388 | 3141X |
| Dragermateriaal | Nylon / carbon |
| Coating | PU |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Kleur | wit / grijs |
| Gewicht | 14 g |
| Producttype | ESD-handschoenen |

