

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-618, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094260 9
GTIN	10076490489455
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HyFlex® 11-618.** Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door **18-gauge** breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

**Uitvoering promotietekst:**

**Dunne fijngebreide handschoen** voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

DMF-vrij	nee
siliconenvrij	nee
Ademend	zeer goed

Pasvorm	zeer goed
Materiaal coating	PU
Tastgevoel	zeer goed
Handschoenmaat	9
Grip bij olie	goed
Grip bij natheid	matig
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3121X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	195 mm
Kleur	zwart / blauw
Gewicht	7,4 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	PU
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Universele handschoenen