

Garant
Spiraalboor HSS W, ongecoat, Ø DC h8: 8,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	114200 8,5
GTIN	4045197015938
Artikelklasse	11B

Omschrijving
Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
 Precies geslepen punt.
 Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.
 Blankgeslepen oppervlak.
 Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	8,5 mm
Spaangroeflengte L _c	75 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	8,5 mm
Totale lengte L	117 mm
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend	0,18 mm/omw,
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	62,3 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	W
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		