

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L ₂	15,25 mm
Kniehefboom	259015 11
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Kniehefboomschroef	259018 9
Plaatafmeting	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Minimale voorboor-Ø D _{min}	20 mm
ISO-code houder	A16M PCLNR/L09
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500