

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Uitvoering:**

PCLNL 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Kniehefboom	259015 11
ISO-code houder	A16M PCLNR/L09
Totale lengte L	150 mm
Instelhoek κ	95 graden
Spanhoogte L_2	15,25 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Kniehefboomschroef	259018 9
Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500