

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-618, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094260 10 |
| GTIN | 10076490489448 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-618. Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door **18-gauge** breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Uitvoering promotietekst:

Dunne fijngebreide handschoen voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-----------|
| Ademend | zeer goed |
| Grip bij olie | goed |
| Materiaal coating | PU |

| | |
|------------------------|--|
| siliconenvrij | nee |
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| Tastgevoel | zeer goed |
| DMF-vrij | nee |
| Grip bij natheid | matig |
| Handschoenmaat | 10 |
| Pasvorm | zeer goed |
| Serie | HyFlex® |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| EN 388 | 3121X |
| Dragermateriaal | Nylon |
| Coating | PU |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Lengte | 195 mm |
| Kleur | zwart / blauw |
| Gewicht | 7,4 g |
| Breitechnologie | 18G |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Materiaal | PU |
| Snijbeschermingsklasse | D |
| Producttype | Universele handschoenen |