

**Garant****Spiraalboor HSS W, ongecoat, Ø DC h8: 7,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	114200 7,7
GTIN	4045197015853
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Normale kerndikte zonder kernstijging.

Precies geslepen punt.

Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.

Blankgeslepen oppervlak.

Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

**Technische beschrijving**

Nominale Ø $D_c$	7,7 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte $L_c$	75 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø $D_s$	7,7 mm
Totale lengte L	117 mm
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend	0,14 mm/omw,
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	63,5 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	W
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		